

Блочная присоска

VCBL-S6 120x50x50 S-360-15 TV

№ детали.:10.01.12.04462

<https://www.schmalz.ru/10.01.12.04462>

Главная > Вакуумные зажимные системы > Зажимное оборудование для деревообработки > Зажимное оборудование для систем от SCM / Morbidelli > Блочная присоска VCBL-S6 > VCBL-S6 120x50x50 S-360-15 TV

Блочная присоска для консолей SCM/Morbidelli, тип 6



Размеры (LxB): 120x50


Высота B: 50 mm

Компоновка: Подключаемый 360°/15

Доп. функция: Механический клапан

Приложение: Для столов станков Flexmatic, Start и Pilot требуются дополнительные принадлежности

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
B	50 mm
B1	144 mm
H	50 mm
H1	87,50 mm
H2	17 mm
L	120 mm
L1	148,50 mm
L2	104 mm
R1	480 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Приложение	Для столов станков Flexmatic, Start и Pilot требуются дополнительные принадлежности

Аксессуары

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Блочная присоска

VCBL-S6 120x50x50 S-360-15 TV

№ детали.:10.01.12.04462

<https://www.schmalz.ru/10.01.12.04462>



SCHA-NOCK 12x7.6x20 VCBL-S6

№ детали.:10.01.12.04741

Длина L: 12 mm

Ширина B: 7,6 mm

Высота B: 20 mm

использование конструкции: VCBL-S6

Приложение: для машинных столов Flexmatic с автоматическим позиционированием



ZUB VCBL-S6

№ детали.:10.01.12.04841

использование конструкции: VCBL-S6

Приложение: for start and pilot machine tables with position detection

Запасные части



VCSP-O 120x50x15.5 TPE

№ детали.:10.01.12.00012

Длина L: 120 mm

Ширина B: 50 mm


Высота B: 15,5 mm

Блочная присоска

VCBL-S6 120x50x50 S-360-15 TV

№ детали.:10.01.12.04462

<https://www.schmalz.ru/10.01.12.04462>



VCDR 135x25.5x6 VCBL

№ детали.:10.01.12.04560

Длина L: 135 mm

Ширина B: 25,5 mm

Высота B: 6 mm

использование конструкции: Блочная присоска



TV D9 4.3

№ детали.:10.01.12.02514

Наружный диаметр D: 9 mm

Ход пружины Z: 4,3 mm

Длина L: 22,8 mm



ZUB VCBL-S6

№ детали.:10.01.12.04814

использование конструкции: VCBL-S6